



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Tmavě šedá 10714

Řada svítidel TownTune, navržená pro vylepšení stávajících a škálovatelných městských prostor, nabízí všechny nejnovější inovace v oblasti osvětlení, pokud jde o výkon, kvalitu světla a konektivitu. Řadu tvoří čtyři řešení: Central Post Top (CPT), verze Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), verze s rozšiřující konzolou Lyre pro vrchol sloupu (Lyre) a verze Central Post Top s kónickým komfortním krytem CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svítidlo TownTune lze přizpůsobit výběrem různých tvarů na horní straně krytu a navíc je zde možnost přidat ozdobný kroužek, který je k dispozici ve dvou barvách (kromě CCB). Možnosti designu, které vám umožní vytvořit si vlastní světelný podpis a vnést do čtvrtí a měst osobitý styl. Kromě toho je každé svítidlo z řady TownTune jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu je

údržba a programování rychlejší a snazší a umožňuje vám vytvořit si digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů. TownTune také využívá osvětlovací platformu LEDGINE-O, která zajišťuje, že na vaší ulici budete mít vždy správné množství a směr světla. Díky připravenosti na systém (SR) je TownTune připraven i na budoucnost. Řešení, které je připraveno k propojení se samostatnými i pokročilými softwarovými aplikacemi pro řízení a osvětlení, jako je Interact City.

Obecné informace

Servisní štítek	Ano
Hodnotový žebříček	Výkon

Mechanické a materiály

Celková výška	178 mm
Celkový průměr	460 mm
Materiál	Polymethylmetakrylát (PMMA)
Kód ochrany proti vniknutí	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Barva příslušenství	Tmavě šedá 10714
Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	0,599 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	ZDP263 DTD
Celý název výrobku	ZDP263 DTD
Full EOC	871869949035500
Kód objednávky	49035500
Číslo materiálu (12NC)	912300024166
Číslování – počet v balení	1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699490355
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699490355
Kód produktové řady	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]