



## AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, S&#246;t&#233;tsz&#252;rke 10714

A meglévő és skálázható városi terek korszerűsítésére tervezett TownTune termékcsalád a legújabb világítástechnikai innovációkat kínálja a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság terén. A termékcsalád négy megoldásból áll: központi oszlopcsúcs (CPT), aszimmetrikus csapos oszlopcsúcs / oldalsó beépítésű változat (ASY), kihúzható Lyre oszlopcsúcs-konzollal ellátott változat (Lyre), és kúpos komforttállal ellátott központi oszlopcsúcs (CCB). Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Tervezési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy saját világítási stílust hozzon létre, és jellegzetes identitást kölcsönözzön kerületeinek és városainak. Ezenkívül a TownTune család minden egyes lámpatestje egyedileg azonosítható a Signify Service

tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtáján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, és lehetővé teszi a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), időtálló megoldást nyújt. Ez a megoldás készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact City-vel való párosításra is.

## Általános információ

Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Teljesítmény

## Mechanika és tokozás

Teljes magasság	178 mm
Teljes átmérő	460 mm
Anyag	Poli(metil-metakrilát)
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
A tartozék színe	S&#246;t&#233;tsz&#252;rk e 10714
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,599 kg

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	ZDP263 DTD
Teljes terméknév	ZDP263 DTD
Full EOC	871869949035500
Rendelési kód	49035500
Cikkszám (12NC)	912300024166
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699490355
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699490355
Termékcsalád kódja	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]