



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Tmavosivá 10714

Rodina svietidiel TownTune, navrhnutá na vylepšenie existujúcich a škálovateľných mestských priestorov, ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, pokiaľ ide o výkon, kvalitu svetla a konektivitu. Rad tvoria štyri riešenia: Central Post Top (CPT), verzia Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), verzia s rozširujúcou sa konzolou Lyre na vrchol stípa (Lyre) a verzia Central Post Top s kónickým komfortným krytom CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svietidlo TownTune je možné prispôbiť výberom rôznych tvarov na vrchnej časti krytu a navyše je tu možnosť pridať ozdobný krúžok, ktorý je k dispozícii v dvoch farbách (okrem CCB). Možnosti dizajnu, ktoré vám umožnia vytvoriť si vlastný svetelný podpis a vniesť do štvrtí a miest výraznú identitu. Okrem toho je každé svietidlo z rodiny TownTune jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiaru alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla.

Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť si digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. TownTune tiež využíva svetelnú platformu LEDGINE-O, ktorá zabezpečuje, že na vašej ulici budete mať vždy správne množstvo a smer svetla. Navyše, vďaka systémovej pripravenosti (SR) je TownTune pripravený aj na budúcnosť. Riešenie, ktoré je pripravené na spárovanie so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact City.

Všeobecné informácie

Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Výkon

Mechanické časti a teleso

Celková výška	178 mm
Celkový priemer	460 mm
Materiál	Polymetylmetakrylátové
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Farba príslušenstva	Tmavosivá 10714
Uhol	-
Čistá hmotnosť (kus)	0,599 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	ZDP263 DTD
Úplný názov produktu	ZDP263 DTD
Úplný kód produktu	871869949035500
Objednávkový kód	49035500

Č. materiálu (12NC)	912300024166
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699490355
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699490355
Kód radu produktov	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]