



JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Konzola pro montáž na sloup, 1 rameno, 0 mm, 0°, Dark gray, Montážní zařízení, průměr 60 mm

Moderní města se snaží být co nejatraktivnější, nejprívětivější, nejpraktičtější a nejbezpečnější, aby v nich lidé chtěli žít, firmám se v nich co nejvíc dařilo a turistům se v nich co nejvíc líbilo. Proto jsme vyvinuli svítidlo UrbanFlex – představuje vizuálně ucelené a flexibilní řešení osvětlení, jež dokonale vyhovuje nejrůznějším typům použití ve městě. Jeho moderní a minimalistický styl dodá městskému prostředí dojem vizuální celistvosti, elegance a jedinečnosti. Svítidla UrbanFlex jsou k dispozici ve dvou velikostech a nabízí různé možnosti montáže i specializované konzoly a sloupy. Díky vestavěné platformě Philips Ledgine optimalizované pro technologii LED a široké nabídce optik připravených na míru pro různé způsoby použití poskytuje svítidlo UrbanFlex špičkový výkon v nejrůznějších oblastech použití. Naše svítidla mají díky rozhraní System Ready skvělou konektivitu a možnosti regulace. Současně je lze spárovat se systémy pro ovládání osvětlení, jako je Interact City, nebo různými čidly, ať už s těmi stávajícími nebo v budoucnu inovovanými. Každé jednotlivé svítidlo je díky servisnímu štítku Philips jednoznačně identifikovatelné, což urychluje a usnadňuje údržbu i programování a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu prvků osvětlení

a náhradních dílů. Jako společnost, která si uvědomuje vliv světla na životní prostředí a biodiverzitu, jsme svítidla UrbanFlex vybavili také naším speciálním světelným schématem pro zachování temné noční oblohy. Svítidlo UrbanFlex je určeno pro zákazníky, kteří se snaží sjednotit design a kvalitu osvětlení pomocí elegantních, energeticky úsporných a udržitelných výrobků.

Světelně technické

Účinná vystavená plocha	0,15 m ²
-------------------------	---------------------

Mechanické a materiály

Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	30 mm
Průměr upevnění	Montážní zařízení, průměr 60 mm
Úhel sklonu konzoly	0°
Průměr konzoly ke svítidlu	-
Délka konzoly	0 mm
Barva konzoly	Dark gray
Typ konzoly	Konzola pro montáž na sloup, 1 rameno
Celková hmotnost (kus)	4,300 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	JRP633 DGR
Celý název výrobku	JRP633 DGR
Full EOC	872016903581200
Kód objednávky	03581200
Číslo materiálu (12NC)	912300060240
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169035812
Číslování SAP – balení v krabíčce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169035812
Kód produktové řady	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]

Rozměrové výkresy

