



## JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Soporte simple de montaje en poste, 0 mm, 0°, Dark gray, Dispositivo de montaje de 60 mm de diámetro

Las ciudades modernas de hoy buscan ser más atractivas, acogedoras, cómodas y seguras. Estas características contribuyen a que los habitantes quieran vivir en la ciudad, los negocios puedan maximizar su prosperidad y los visitantes puedan disfrutar mejor de su estancia. Por estas razones, hemos diseñado UrbanFlex: una solución de iluminación visualmente coherente y flexible que se adapta perfectamente a una amplia gama de aplicaciones urbanas. Su estilo característico es moderno y minimalista, lo que confiere al paisaje urbano una identidad visualmente coherente, elegante y discreta. UrbanFlex está disponible en dos tamaños y ofrece una gran variedad de montajes, así como brazos y postes específicos. Gracias a la plataforma LED optimizada de Philips Ledgine incorporada y a la amplia gama de ópticas disponibles adaptadas a la aplicación, UrbanFlex ofrece el mejor rendimiento de iluminación de su clase en una amplia gama de aplicaciones. Al disponer de System Ready, nuestra luminaria ofrece opciones de conectividad y regulación, y puede combinarse con sistemas de gestión de la iluminación como Interact City o con las innovaciones en sensores existentes y futuras. Además, cada luminaria individual se

puede identificar de forma única, gracias a la aplicación de etiquetado Philips Service, que simplifica y agiliza las operaciones de mantenimiento y programación, y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. Como empresa concienciada con el impacto de la luz en el medioambiente y en la biodiversidad, también hemos dotado a UrbanFlex con nuestra fórmula de iluminación dedicada que protege el cielo nocturno de la contaminación lumínica. UrbanFlex está diseñada para los clientes que busquen formas de conseguir uniformidad en el diseño y calidad de luz con productos elegantes, eficientes energéticamente y sostenibles.

## Datos técnicos de la luz

Área de proyección efectiva	0,15 m <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------

## Mecánicos y de carcasa

Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	30 mm
--	-------

Diámetro de fijación	Dispositivo de montaje de 60 mm de diámetro
----------------------	---

Ángulo de inclinación del anclaje	0°
-----------------------------------	----

Diámetro del anclaje a la luminaria	-
-------------------------------------	---

Longitud de anclaje	0 mm
---------------------	------

Color del anclaje	Dark gray
-------------------	-----------

Tipo de brazo	Soporte simple de montaje en poste
---------------	------------------------------------

Peso neto (pieza)	4,300 kg
-------------------	----------

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	JRP633 DGR
-------------------------------	------------

Nombre completo del producto	JRP633 DGR
------------------------------	------------

Full EOC	872016903581200
----------	-----------------

Código de pedido	03581200
------------------	----------

Código 12NC	912300060240
-------------	--------------

Cantidad por paquete	1
----------------------	---

EAN/UPC - Producto/Caja	8720169035812
-------------------------	---------------

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
--	---

Embalaje con código EAN/UPC	8720169035812
-----------------------------	---------------

Código de gama de producto	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]
----------------------------	---------------------------------

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
----------	----

Conforme con EU RoHS	Sí
----------------------	----

## Plano de dimensiones

