



## JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Oszlopra szerelhető r&#246;gz&#237;tőelem, 1 kar, 0 mm, 0°, Dark gray, Rögzítőeszköz átmérője: 60 mm

A mai modern városok vonzóbbak, barátságosabbak, kényelmesebbek és biztonságosabbak szeretnének lenni. Ezen jellemzőknek köszönhetően a lakosok szívesebben élnek a városban, a vállalkozások maximalizálni tudják vonzerejüket, a látogatók pedig jobban élvezik az ott tartózkodásukat. Ezen kívánalmak figyelembe vételével terveztük meg az UrbanFlex termékünket, egy vizuálisan koherens és rugalmas világítási megoldást, amely tökéletesen illeszkedik a városi alkalmazási területek széles köréhez. Jellegzetes stílusa modern és minimalista, ezáltal vizuálisan koherens, elegáns és diszkrét identitást kölcsönöz a városképnek. Az UrbanFlex két méretben kapható, és a rögzítőelemek, valamint a dedikált konzolok és oszlopok széles választékát kínálja. A beépített Philips Ledgine optimalizált LED-platformnak és az alkalmazási területekhez igazított optikák széles választékának köszönhetően az UrbanFlex a legjobb világítási teljesítményt nyújtja többféle területen. System Ready csatolófelülettel rendelkezik, így különféle csatlakozási és fényerő-szabályozási lehetőségeket kínál, és olyan világításkezelő rendszerekkel is párosítható, mint az Interact City vagy a meglévő és a közeljövőben megjelenő innovatív érzékelők.

Mindezek mellett a Philips szervizcímkeknek köszönhetően minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható, ami felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A fény környezetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatását tudatosan kezelő vállalatként az UrbanFlex termékünket felszereltük a sötét éjszakai égboltot megőrző, dedikált fénybeállítással. Az UrbanFlex megoldást olyan ügyfelek számára terveztük, akiknek egységes kialakításra és fényminőségre, egyúttal pedig elegáns, energiahatékony és fenntartható termékekre van szükségük.

## Technikai adatok

Hatékonyan megvilágított terület	0,15 m <sup>2</sup>
----------------------------------	---------------------

## Mechanika és tokozás

A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	30 mm
Rögzítési átmérő	Rögzítőeszköz átmérője: 60 mm
Oszlopkar dőlésszöge	0°
Az oszlopkar és a lámpatest átmérője	-
Tartóelem hossza	0 mm
Tartóelem színe	Dark gray
Tartóelem típusa	Oszlopra szerelhető r&#246;gz&#237;tőelem, 1 kar
Nettó tömeg (darab)	4,300 kg

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	JRP633 DGR
Teljes terméknév	JRP633 DGR
Full EOC	872016903581200
Rendelési kód	03581200
Cikkszám (12NC)	912300060240
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169035812
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169035812
Termékcsalád kódja	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

## Méretezett rajza

