



JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Staffa di montaggio su palo 1 braccio, 0 mm, 0°, Dark gray, Accessorio di montaggio diametro 60 mm

Le città moderne di oggi cercano di essere più attraenti, accoglienti, comode e sicure. Queste caratteristiche aiutano a garantire che gli abitanti vogliano vivere in città, le imprese possano massimizzare la loro prosperità e i visitatori possano godersi meglio il loro soggiorno. Per questi motivi, abbiamo progettato UrbanFlex: una soluzione luminosa visivamente coerente e flessibile per adattarsi perfettamente a un'ampia gamma di applicazioni urbane. Lo stile distintivo è moderno e minimale, conferendo così al tuo paesaggio urbano un'identità visivamente coerente, elegante e discreta. Lo stile inconfondibile e moderno conferisce al panorama urbano un'identità coerente ed elegante. UrbanFlex è disponibile in due formati e con una vasta gamma di opzioni di montaggio, con staffe e pali dedicati. Grazie alla piattaforma LED Philips Ledgine ottimizzata e integrata, nonché all'ampia gamma di ottiche su misura, UrbanFlex garantisce eccezionali performance in un'ampia gamma di applicazioni. Essendo System Ready, questo apparecchio d'illuminazione offre opzioni di connettività e di regolazione dell'intensità e può essere associato a sistemi di gestione dell'illuminazione come Interact City, a sensori esistenti o di successiva installazione.

Inoltre, grazie all'applicazione Philips Service Tag, ogni singolo apparecchio d'illuminazione è identificabile in modo univoco, velocizzando e semplificando le operazioni di manutenzione e programmazione, con la possibilità di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e parti di ricambio. Essendo consci dell'impatto della luce sull'ambiente e la biodiversità, abbiamo inoltre dotato UrbanFlex di una ricetta luminosa dedicata che non altera il cielo notturno. UrbanFlex è stato progettato per i clienti che cercano di ottenere uniformità in termini di design e di qualità della luce con prodotti eleganti, a efficienza energetica e sostenibili.

Dati tecnici di illuminazione

Superficie di proiezione effettiva	0,15 m ²
------------------------------------	---------------------

Meccanica e corpo

Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	30 mm
Diametro fissaggio	Accessorio di montaggio diametro 60 mm
Angolo di inclinazione staffa	0°
Staffa per diametro apparecchio per illuminazione	-
Lunghezza staffa	0 mm
Colore staffa	Dark gray
Tipo di staffa	Staffa di montaggio su palo 1 braccio
Peso netto (Pezzo)	4,300 kg

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	JRP633 DGR
Nome completo prodotto	JRP633 DGR
Full EOC	872016903581200
Descrizione codice locale	03581200
Codice d'ordine	03581200
Codice materiale (12NC)	912300060240
Codice locale	03581200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169035812
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169035812
Codice famiglia prodotto	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]

Disegno tecnico

