



JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Suporte de montagem em poste de 1 braço, 0 mm, 0°, Dark gray, Diâmetro do dispositivo de montagem 60 mm

As cidades modernas procuram ser mais apelativas, acolhedoras, cómodas e seguras. Estas características contribuem para que os habitantes queiram residir na cidade, as empresas possam maximizar a sua prosperidade e os visitantes possam desfrutar melhor da sua estadia. Estes são os motivos que estão na base da conceção da UrbanFlex, uma solução de iluminação visualmente coerente e flexível para se adequar perfeitamente a uma grande variedade de aplicações urbanas. O estilo característico é moderno e minimalista, o que confere à sua paisagem urbana uma identidade coerente, elegante e discreta. A luminária UrbanFlex está disponível em dois tamanhos e oferece uma grande diversidade de montagens e suportes e postes específicos. Graças à plataforma LED otimizada Philips Ledgine incorporada e à vasta gama de óticas para aplicações específicas disponível, a UrbanFlex oferece o melhor desempenho de iluminação da sua classe num vasto leque de aplicações. Ao dispor de uma arquitetura System Ready, a nossa luminária oferece opções de conectividade e regulação, podendo também ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, ou com inovações existentes e futuras na área dos sensores.

Além disso, cada luminária individual pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Philips Service tag, o que agiliza e facilita as operações de manutenção e programação e lhe permite criar uma biblioteca digital de recursos de iluminação e peças sobressalentes. Como uma empresa consciente do impacto da luz no ambiente e na biodiversidade, também equipámos a UrbanFlex com a nossa solução de luz dedicada, contribuindo para a preservação de um céu noturno escuro. A luminária UrbanFlex foi concebida para clientes que procuram formas de uniformizar o design e a qualidade da luz com produtos elegantes, energeticamente eficientes e sustentáveis.

Caraterísticas técnicas da luz

Área projetada eficaz	0,15 m ²
-----------------------	---------------------

Características mecânicas e compartimento

Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.)	30 mm
Diâmetro de fixação	Diâmetro do dispositivo de montagem 60 mm
Ângulo de inclinação do suporte	0°
Diâmetro do suporte até à luminária	-
Comprimento do suporte	0 mm
Cor do suporte	Dark gray
Tipo de suporte	Suporte de montagem em poste de 1 braço
Peso líquido (Peça)	4,300 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	JRP633 DGR
Nome do produto completo	JRP633 DGR
Código do produto completo	872016903581200
Código de encomenda	03581200
N.º material (12NC)	912300060240
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169035812
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8720169035812
Código da família de produtos	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]

Desenho dimensional

