



## JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Suport pentru montaj pe stâlp, 1 braț, 0 mm, 0°, Dark gray, Diametru dispozitiv de montare 60 mm

Se dorește ca orașele moderne din zilele noastre să devină mai atractive, primitoare, convenabile și sigure. Aceste caracteristici le oferă locuitorilor un oraș în care doresc să trăiască, în care companiile pot prospera, iar vizitatorii se pot bucura mai mult de sejur. Din aceste motive, am conceput UrbanFlex: o soluție de iluminat coerentă din punct de vedere vizual și flexibilă, care se potrivește perfect unei game largi de aplicații urbane. Stilul consacrat este deosebit, modern și minimalist, oferind peisajului urban o identitate coerentă, elegantă și discretă. UrbanFlex este disponibil în două mărimi și oferă o gamă largă de sisteme de montaj și suporturi și stâlpi dedicați. Grație platformei LED optimizate Philips Ledgine și varietății largi de elemente optice adaptate pentru diverse aplicații, UrbanFlex oferă cea mai bună performanță de iluminare în contextul unei game largi de aplicații. Datorită compatibilității cu System Ready, corpul nostru de iluminat oferă opțiuni de conectivitate și de reglare a intensității luminoase, putând fi asociat cu sisteme de management al iluminatului, precum Interact City și inovații viitoare în domeniul senzorilor. De asemenea, fiecare corp de iluminat poate fi identificat în mod unic, datorită aplicației cu etichete de

service Philips, ceea ce înseamnă că operațiunile de întreținere și programare sunt mai rapide și mai simple, iar dumneavoastră vă puteți crea o bibliotecă digitală de produse de iluminat și piese de schimb. În calitate de companie preocupată de impactul iluminatului asupra mediului înconjurător și biodiversității, am echipat UrbanFlex cu rețeta noastră de lumină dedicată păstrării unui cer nocturn întunecat. UrbanFlex este conceput pentru clienții care caută moduri de atingere a uniformității designului și lumină de calitate cu produse elegante, eficiente energetic și durabile.

## Date tehnice lumină

Zona proiectată efectivă	0,15 m <sup>2</sup>
--------------------------	---------------------

## Sistem mecanic și carcasă

Distanță lungime punct de fixare (nom.)	30 mm
Diametru de fixare	Diametru dispozitiv de montare 60 mm
Unghi de înclinație braț	0°
Diametru de la braț la corp de iluminat	-
Lungime braț	0 mm
Culoare braț	Dark gray
Tip braț	Suport pentru montaj pe stâlp, 1 braț
Greutate netă (bucată)	4,300 kg

## Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

## Date despre produs

Nume comandă produs	JRP633 DGR
Numele complet al produsului	JRP633 DGR
Full EOC	872016903581200
Cod de comandă	03581200
Număr material (12NC)	912300060240
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169035812
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8720169035812
Cod familie de produse	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]

## Cote

