



# Crosses Next

## JPP100 MBP-T 300 60 RAL

Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 300 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

La crosse Next met en valeur votre luminaire grâce à une fixation non pas suspendue, mais sur support. L'ensemble du luminaire affiche alors un style géométrique résolument moderne.

### Données du produit

Données techniques de l'éclairage	
Surface projetée effective	0,08 m <sup>2</sup>
Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	110 mm
Diamètre de fixation	Diamètre du dispositif de montage 60 mm
Angle d'inclinaison de la crosse	0°
Diamètre de la crosse au luminaire	60 mm
Longueur de la crosse	300 mm
Couleur de crosse	RAL color
Type de crosse	Crosse de montage sur mât 2 bras 180°
Poids net (pièce)	7,000 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	JPP100 MBP-T 300 60 RAL
Nom de produit complet	JPP100 MBP-T 300 60 RAL
Code EOC	871869693461600
Code de commande	93461600
Code 12NC	912401451357
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696934616
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696934616

## Crosses Next

### Schéma dimensionnel

