



Crosses Reverbere

JSP105 MBP-T 1150 60 RAL

Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 1150 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Courbes, lignes droites, tubes de section, embouts sphériques... La crosse Reverbere intègre tous ces éléments pour ajouter une valeur esthétique à un environnement et à l'ensemble du luminaire qui en fait partie.

Données du produit

Données techniques de l'éclairage	
Surface projetée effective	0,24 m ²
Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	94 mm
Diamètre de fixation	Diamètre du dispositif de montage 60 mm
Angle d'inclinaison de la crosse	0°
Diamètre de la crosse au luminaire	60 mm
Longueur de la crosse	1150 mm
Couleur de crosse	RAL color
Type de crosse	Crosse de montage sur mât 2 bras 180°
Poids net (pièce)	23,000 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	JSP105 MBP-T 1150 60 RAL
Nom de produit complet	JSP105 MBP-T 1150 60 RAL
Code EOC	871869693473900
Code de commande	93473900
Code 12NC	912401451369
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696934739
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696934739

Crosses Reverbere

Schéma dimensionnel

