



Mâts et crosses Ocean

YHB709 CONE 8000 4x2xHOLE-M8-100 RAL

8.0 m, Teinte RAL

L'une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s'inscrit dans l'approche Urbaine de Philips, est la solution exhaustive qu'elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L'amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d'un concept intégré. C'est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses dédiés qui se fondent avec le style visuel des luminaires LED Ocean Road.

Données du produit

Mécanique et boîtier	
Diamètre de fixation	Diamètre du dispositif de montage 60 mm
Diamètre top de mât	60 mm
Hauteur du mât	8.0 m
Couleur du mât	Teinte RAL
Type de mât	Mât avec bride
Poids net (pièce)	86,000 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	YHB709 CONE 8000 4x2xHOLE-M8-100 RAL
Nom de produit complet	YHB709 CONE 8000 4x2xHOLE-M8-100 RAL
Code EOC	871869693783900
Code de commande	93783900
Code 12NC	912401451566
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696937839
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696937839

Mâts et crosses Ocean

Schéma dimensionnel

