



## 6.0 m, Teinte RAL

L'une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s'inscrit dans l'approche UrbanStyling de Philips, est la solution exhaustive qu'elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L'amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d'un concept intégré. C'est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses spéciaux qui se fondent avec le style visuel des luminaires Ocean Road LED.

## Mécanique et boîtier

Diamètre de fixation	Diamètre du dispositif de montage 60 mm
Diamètre top de mât	60 mm
Hauteur du mât	6.0 m
Couleur du mât	Teinte RAL
Type de mât	Mât avec bride
Poids net (pièce)	37,500 kg

## Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	YHB709 CUR 6000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
Nom de produit complet	YHB709 CUR 6000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
Code EOC	871869693788400
Code de commande	93788400
Code 12NC	912401451571
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696937884
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696937884

## Schéma dimensionnel

