



Mâts et crosses Ocean

YHB709 CUR 9000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL

9.0 m, Teinte RAL

L'une des principales caractéristiques de la famille Ocean, qui s'inscrit dans l'approche Urbaine de Philips, est la solution exhaustive qu'elle offre aux municipalités, aux architectes paysagistes, aux urbanistes et aux concepteurs lumière. L'amélioration urbaine ne peut être pleinement réalisée que si les luminaires et leurs supports font tous deux partie d'un concept intégré. C'est pourquoi la famille Ocean inclut une série de mâts et crosses dédiés qui se fondent avec le style visuel des luminaires LED Ocean Road.

Données du produit

Mécanique et boîtier	
Diamètre de fixation	Diamètre du dispositif de montage 60 mm
Diamètre top de mât	60 mm
Hauteur du mât	9.0 m
Couleur du mât	Teinte RAL
Type de mât	Mât avec bride
Poids net (pièce)	125,000 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	YHB709 CUR 9000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
Nom de produit complet	YHB709 CUR 9000 SPK 2xHOLE-M8-80 RAL
Code EOC	871869693791400
Code de commande	93791400
Code 12NC	912401451574
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696937914
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696937914

Mâts et crosses Ocean

Schéma dimensionnel

