

Pylväsasennuskiinnike, 690 mm, RAL color

Metronomis on edukseen erottuvista valaisimista, pylväistä ja valaisinvarsista muodostuva, laajan optiikkavalikoiman kanssa käytettävissä oleva tuoteperhe, joka tarjoaa arkkitehdeille ja valaistussuunnittelijoille heidän kaipaamansa täydellisen ratkaisun. He voivat sen avulla luoda yhtenäisen ja yhdenmukaisen valaistusmallin, joka heijastaa yhä kaupunkikulttuurin ja -historian eroja. Päivisin Metronomis uppoutuu sulavasti katunäkymään, kun taas yöllä se on sekä toiminnallinen – opastaen ihmisiä ja liikennettä turvallisesti kaupungin läpi – ja koristeellinen, luoden miellyttävän ilmapiirin kaupungin aukioilla ja jalankulkualueilla.

Valaistuksen tekniset tiedot

Tuulipinta-ala	0,07 m ²
----------------	---------------------

Mekaaniset tiedot ja runko


Kiinnityspisteiden välinen nimellisetäisyys	70 mm
Kiinnitysosien halkaisija	Asennuslaitteen halkaisija 60 mm

Kiinnikkeen kallistuskulma	0°
Valaisinkiinnikkeen halkaisija	60 mm
Kiinnikkeen pituus	690 mm
Kiinnikkeen väri	RAL color
Kiinnikkeen tyyppi	Pylväsasennuskiinnike
Nettopaino	3,250 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Mittapiirros



Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	JRP555 MBP 690 RAL
Tuoteversion nimi	JRP555 MBP 690 RAL
EOC-koodi	871869938382400
12NC-koodi	912401451725
12NC-koodi	912401451725
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699383824
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699383824