



Stolpemonteringsbrakett, 690 mm, RAL color

Metronomis er en produktserie av svært karakteristiske lysarmaturer med tilhørende stolper og braketter som kan brukes sammen med et bredt utvalg av optikk. Dette gir arkitekter og lysdesignere den totalløsningen som trengs for å skape en enhetlig, konsistent belyningsdesign som likevel gjenspeiler forskjellene i bykultur og historie. På dagtid føyer Metronomis seg harmonisk inn i ethvert gatebilde, og om natten er den både funksjonell – den leder mennesker og trafikk trygt gjennom byen – og dekorativ §–§ den skaper en hyggelig atmosfære på torg og i gågater.

Teknisk belysning

Effektivt prosjektert område 0,07 m²

Mekanikk og innfatning

Avstand, festepunkt (nom.)	70 mm
Festediameter	Monteringsenhet, diameter 60 mm
Brakett, vinklet	0°
Brakett til armaturdiameter	60 mm

Brakettlengde	690 mm
Brakettfarge	RAL color
Braketttype	Stolpemonteringsbrakett
Nettovekt (stykk)	3,250 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	JRP555 MBP 690 RAL
Fullstendig produktnavn	JRP555 MBP 690 RAL
Full EOC	871869938382400
Bestillingskode	912401451725
Materialenr. (12NC)	912401451725
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699383824
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699383824

Målskisse

