



## Veggmonteringsbrakett, 1560 mm, RAL color

Metronomis er en produktserie av svært karakteristiske lysarmaturer med tilhørende stolper og braketter som kan brukes sammen med et bredt utvalg av optikk. Dette gir arkitekter og lysdesignere den totalløsningen som trengs for å skape en enhetlig, konsistent belyningsdesign som likevel gjenspeiler forskjellene i bykultur og historie. På dagtid føyer Metronomis seg harmonisk inn i ethvert gatebilde, og om natten er den både funksjonell - den leder mennesker og trafikk trygt gjennom byen - og dekorativ §-§ den skaper en hyggelig atmosfære på torg og i gågater.

### Teknisk belysning

Effektivt prosjektert område 0 m<sup>2</sup>

### Mekanikk og innfatning

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Avstand, festepunkt (nom.)  | 70 mm                              |
| Festediameter               | Monteringsenhet, diameter<br>60 mm |
| Brakett, vinklet            | 0°                                 |
| Brakett til armaturdiameter | 60 mm                              |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Brakettlengde     | 1560 mm               |
| Brakettfarge      | RAL color             |
| Braketttype       | Veggmonteringsbrakett |
| Nettovekt (stykk) | 9,100 kg              |

## Produktdata

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Produktnavn for bestilling        | JRP557 MBW 1560 RAL |
| Fullstendig produktnavn           | JRP557 MBW 1560 RAL |
| Full EOC                          | 871869938387900     |
| Bestillingskode                   | 912401451730        |
| Materialenr. (12NC)               | 912401451730        |
| Antall – per pakke                | 1                   |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718699383879       |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                   |
| EAN/UPC – boks                    | 8718699383879       |

## Godkjenning og bruksområde

|                       |    |
|-----------------------|----|
| CE-merke              | Ja |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |

## Målskisse

