



# Cleanroom CR350B

## CR350B LED40S/940 PSU W60L60

Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off), 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	4 000 lm
Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9)	>50
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	98 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	940 Neutral white
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeila	80° x 80°

Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Vakiovalovirran keskimääräinen tehonkulutus	- W
Kytkeysäilyvirta	20 A
Kytkeysäilysaika	240 ms
Tehonkulutus	41 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	24
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Harmoninen kokonaisuus	6 %

# Cleanroom CR350B

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optiikan suojan materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	90 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	90 x 595 x 595 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK09 [10 J]
Nettopaino	7,300 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C

Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
----------------------	--------------


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤3

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot	
Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	CR350B LED40S/940 PSU W60L60
Tuoteversion nimi	CR350B LED40S/940 PSU W60L60
EOC-koodi	871869979707200
12NC-koodi	912401483354
12NC-koodi	912401483354
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699797072
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699797072

## Mittapiirros



# Cleanroom CR350B

## Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - 912401483354

