



Reinraumleuchten CR350B, Accessory, Stahl, Weiß

In Einrichtungen, in denen höchste Anforderungen an die Hygiene gefordert werden, sind auch die Anforderungen an die Beleuchtung sehr hoch. Sie muss strenge Normen erfüllen, leicht zu reinigen sein, staubfrei, staub- und wasserdicht versiegelt sein und zugleich eine außergewöhnlich hohe optische Leistung erbringen. Die Philips Reinraumleuchten CR350B wurden speziell für Einrichtungen entwickelt, in denen Hygiene eine zentrale Bedeutung hat, wie etwa Krankenhäuser, Labore, Operationssäle und Untersuchungsräume sowie Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie. Diese energieeffizienten, langlebigen Beleuchtungslösungen für Reinräume liefern eine hervorragende Lichtqualität. Sie entsprechen den strengsten Normen sowie den gesetzlichen Vorschriften für spezielle, leicht zu reinigende und staubfreie IP65-Leuchten. Dank der hervorragenden Lichtqualität und Farbwiedergabe ermöglichen diese Philips Reinraumleuchten außerdem einen hohen Sehkomfort. In Branchen wie der Reinraumproduktion, dem Grafik-Design und der Textilherstellung, in denen hohe Lichtstärken und eine geringe Blendung so wichtig sind, können diese Eigenschaften den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Best
-----------	------


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	630 mm
Gesamte Breite	630 mm
Gesamte Höhe	145 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	145 x 630 x 630 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß

Abmessungsskizzen



Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	5,500 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CR350Z SMB W60L60
Gesamtbezeichnung des Produkts	CR350Z SMB W60L60
Gesamt-Produktcode	871869979753900
Bestellcode	8718699797539
Material-Nr. (12NC)	912401483401
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699797539
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699797539