



## Cleanroom CR350B, Accessory, Teräs, White

Korkeaa hygieniaa vaativissa tiloissa myös valaistukselle asetetut vaatimukset ovat suuret ja standardit tiukat. Valaistusjärjestelmän on oltava helposti puhdistettava, pölytön, suljettu ja vesitiivis – samalla, kun se tarjoaa erinomaisen optisen suorituskyvyn. Philips CR350B Cleanroom valaisimet on suunniteltu erityisesti tiloihin, joissa hygienia on ensiarvoisen tärkeää, kuten sairaaloihin, laboratorioihin, leikkaus- ja tutkimushuoneisiin, sekä lääketeollisuuden tarkoituksiin. Nämä energiatehokkaat, kestävät puhdastilojen valaistusratkaisut tarjoavat erinomaisen valon laadun. Ne täyttävät tiukimmatkin normit ja määräykset tiloissa, joissa vaaditaan IP65-luokan helposti puhdistettavia, pölyttömiä valaisimia. Erinomaisen valon laadun ja värintoiston ansiosta Cleanroom-valaisimet vähentävät myös silmien rasitusta. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys sellaisilla aloilla kuin puhdastilatuotannossa, graafisilla aloilla ja tekstiilien valmistuksessa, joissa suuri valovirta ja matala häikäisytaaso ovat erittäin tärkeitä.

## Yleistä tietoa

|              |              |
|--------------|--------------|
| Arvoasteikko | Räätälöitävä |
|--------------|--------------|


## Käyttö- ja sähkö tiedot

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tulojännite       | - V  |
| Verkkotaajuus     | - Hz |
| Suojausluokka IEC | -    |

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kokonaispituus                    | 630 mm             |
| Kokonaisleveys                    | 630 mm             |
| Kokonaiskorkeus                   | 145 mm             |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 145 x 630 x 630 mm |
| Materiaali                        | Teräs              |
| Suojausluokan koodi               | -                  |
| Iskunkestävyysluokka              | -                  |
| Lisävarusteen väri                | White              |

## Mittapiirros



|            |          |
|------------|----------|
| Kulma      | -        |
| Nettopaino | 5,500 kg |

## Merkinnät ja luokitukset

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CE-merkintä               | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |

## Tuotetiedot

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tuoteversion nimi                | CR350Z SMB W60L60 |
| Tuoteversion nimi                | CR350Z SMB W60L60 |
| EOC-koodi                        | 871869979753900   |
| 12NC-koodi                       | 912401483401      |
| 12NC-koodi                       | 912401483401      |
| Pakkauksia laatikossa            | 1                 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8718699797539     |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1                 |
| Laatikon EAN-koodi               | 8718699797539     |

