



# Cleanroom CR350B

## CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B, Accessory, Teräs, White

Korkeaa hygieniää vaativissa tiloissa myös valaistukselle asetetut vaatimukset ovat suuret ja standardit tiukat. Valaistusjärjestelmän on oltava helposti puhdistettava, pölytön, suljettu ja vesitiivis – samalla, kun se tarjoaa erinomaisen optisen suorituskyvyn. Philips CR350B Cleanroom valaisimet on suunniteltu erityisesti tiloihin, joissa hygieniä on ensiarvoisen tärkeää, kuten sairaaloihin, laboratorioihin, leikkaus- ja tutkimushuoneisiin, sekä lääketeollisuuden tarkoituksiin. Nämä energiatehokkaat, kestävät puhdistilojen valaistusratkaisut tarjoavat erinomaisen valon laadun. Ne täyttävät tiukimmatkin normit ja määräykset tiloissa, joissa vaaditaan IP65-luokan helposti puhdistettavia, pölyttömiä valaisimia. Erinomaisen valon laadun ja värinoton ansiosta Cleanroom-valaisimet vähentävät myös silmien rasitusta. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys sellaisilla aloilla kuin puhdistilatuotannossa, graafisilla aloilla ja tekstiilien valmistuksessa, joissa suuri valovirta ja matala häikäisyntaso ovat erittäin tärkeitä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	
Arvoasteikko	Räätälöitävä		145 x 630 x 630 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot		Materiaali	Teräs
Tulojännite	- V	Suojausluokan koodi	-
Verkkotaajuus	- Hz	Iskunkestävyysluokka	-
Suojausluokka IEC	-	Lisävarusteen väri	White
Mekaaniset tiedot ja runko		Kulma	-
Kokonaispituus	630 mm	Nettopaino	5,500 kg
Kokonaisleveys	630 mm	Merkinnät ja luokitukset	
Kokonaiskorkeus	145 mm	CE-merkintä	Kyllä
		RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

## Cleanroom CR350B

### Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CR350Z SMB W60L60
Tuotteen nimi	CR350Z SMB W60L60
EOC-koodi	871869979753900
12NC-koodi	912401483401
12NC-koodi	912401483401

Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699797539
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699797539

### Mittapiirros

