



Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B, Accessory, Staal, Wit

Klanten die accommodaties met hoge hygiënische eisen exploiteren, zoals ziekenhuizen, laboratoria en bepaalde productie-omgevingen zoals in de farmaceutische industrie of elektronicafabricage vereisen speciale, eenvoudig te reinigen, stofdichte IP 65-armaturen die voldoen aan alle verlichtingseisen en -normen. De hoge kleurweergave van de armatuur, in combinatie met geringe verblinding en een hoge lumen opbrengst bieden eersteklas optische prestaties die nodig zijn voor klinische ruimten in ziekenhuizen en andere ruimten waar het belangrijk is om kleuren van elkaar te onderscheiden, zoals in de grafische sector en kledingindustrie.

Product gegevens

Algemene informatie		Accessoirekleur	
Waardeschaal	Best	Accessoirekleur	Wit
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Hoek	-
Ingangsspanning	- V	Nettogewicht (per stuk)	5,500 kg
Ingangsfrequentie	- Hz	Keurmerken en classificaties	
IEC beschermingsklasse	-	CE-markering	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Totale lengte	630 mm	Productgegevens	
Totale breedte	630 mm	Productnaam voor bestelling	CR350Z SMB W60L60
Totale hoogte	145 mm	Volledige productnaam	CR350Z SMB W60L60
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	145 x 630 x 630 mm	Full EOC	871869979753900
Materiaal	Staal	Bestelcode	8718699797539
Beschermingsklasse	-	Materiaalnr. (12NC)	912401483401
IK-classificatie	-	Lokale code	8718699797539
		Numerator - Aantal per pak	1

Cleanroom CR350B

EAN/UPC - product/behuizing	8718699797539
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699797539

Maatschets

