



Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B, Accessory, Stål, Vit

Vid drift av hygienisk anläggning är kraven som ställs på belysningen mycket höga och måste uppfylla strikta standarder; belysningen ska vara enkel att rengöra, dammfri, förseglad och vattentät – samtidigt som den ska ha enastående optiska prestanda. Philips CR350B Cleanroom-armaturer är utformade speciellt för lokaler där hygien är kritisk, som sjukhus, laboratorier, operationsrum och undersökningsrum, samt för användning inom läkemedelsindustrin. Dessa energieffektiva och tillförlitliga lösningar för renrumsbelysning ger utmärkt ljuskvalitet som uppfyller de strängaste normerna samt bestämmelser som kräver särskilda IP65-armaturer som är enkla att rengöra och dammfria. Tack vare utmärkt ljuskvalitet och färgåtergivning minskar Cleanroom-armaturer även ansträngningen för ögonen. Det kan göra stor skillnad i branscher som renrumsproduktion, grafik- och textiltillverkning där högt ljusflöde och god avbländning är viktigt.

Produktdata

Allmän information	
Värde	Specifikation
Värde	
Värde	
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	630 mm
Total bredd	630 mm
Total höjd	145 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	145 x 630 x 630 mm

Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	5,500 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B

Fullständigt produktnamn	CR350Z SMB W60L60
Full EOC	871869979753900
Beskrivning av lokal kod	7023057
Beställningsnummer	912401483401
Materialnummer (12NC)	912401483401
Lokal kod	7023057

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699797539
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699797539

Måttskiss

