



Cleanroom Renrumsarmatur, Accessory, Stål, Hvid

Ved drift af et anlæg, hvor der kræves det højeste hygiejneniveau, er kravene til lys også meget høje. Det skal overholde strenge standarder, skal være nemt at rengøre, støvfrit, forseglet og vandtæt – alt imens det giver enestående optisk ydeevne. Philips Cleanroom - armaturer er designet specifikt til faciliteter, hvor hygiejne er altafgørende, såsom hospitaler, laboratorier, operations- og undersøgelsesrum samt anvendelser i den farmaceutiske industri. Disse energieffektive og holdbare renrumsbelysningsløsninger leverer en fremragende lyskvalitet, der overholder de strengeste normer, samt lovgivning, der kræver specielle IP65-armaturer, som er nemme at rengøre og støvfrie. Takket være en fremragende lys- og farvegengivelseskvalitet reducerer disse Philips renrumsarmaturer også belastningen af øjnene. Dette kan gøre hele forskellen i industrier som renrumsproduktion, grafik og tekstilfremstilling, hvor høj lumen og lav blænding er så vigtigt.

Generelle oplysninger

Værditrappe

Specifikation

Drift og el

Indgangsspænding

- V

Linjefrekvens - Hz

Beskyttelsesklasse IEC -

Mekanik og armaturhus

Samlet længde 1.230 mm

Samlet bredde 330 mm

Samlet højde 155 mm

Mål (højde x bredde x dybde) 155 x 330 x 1230 mm

Materiale Stål

Kode for indtrængningsbeskyttelse -

Kode for mekanisk stødbeskyttelse -

Farve på tilbehør Hvid

Vinkel -

Nettovægt (stykke) 5,800 kg

Produktdata

Ordreprodukt navn CR350Z SMB W30L120

Det fulde produkt navn CR350Z SMB W30L120

Full EOC 871869979754600

Ordrekode 912401483402

Materialenr. (12NC) 912401483402

Tæller – antal pr. pakke 1

EAN/UPC - Produkt/Æske 8718699797546

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 1

EAN/UPC – kasse 8718699797546

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

EU RoHS-godkendt Ja

Målskitse

