



# Reinraumleuchten CR350B

## CR350Z SMB W30L120

Reinraumleuchten CR350B, Accessory, Stahl, Weiß

In Einrichtungen, in denen höchste Anforderungen an die Hygiene gefordert werden, sind auch die Anforderungen an die Beleuchtung sehr hoch. Sie muss strenge Normen erfüllen, leicht zu reinigen sein, staubfrei, staub- und wasserdicht versiegelt sein und zugleich eine außergewöhnlich hohe optische Leistung erbringen. Die Philips Reinraumleuchten CR350B wurden speziell für Einrichtungen entwickelt, in denen Hygiene eine zentrale Bedeutung hat, wie etwa Krankenhäuser, Labore, Operationssäle und Untersuchungsräume sowie Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie. Diese energieeffizienten, langlebigen Beleuchtungslösungen für Reinräume liefern eine hervorragende Lichtqualität. Sie entsprechen den strengsten Normen sowie den gesetzlichen Vorschriften für spezielle, leicht zu reinigende und staubfreie IP65-Leuchten. Dank der hervorragenden Lichtqualität und Farbwiedergabe ermöglichen diese Philips Reinraumleuchten außerdem einen hohen Sehkomfort. In Branchen wie der Reinraumproduktion, dem Grafik-Design und der Textilherstellung, in denen hohe Lichtstärken und eine geringe Blendung so wichtig sind, können diese Eigenschaften den entscheidenden Unterschied ausmachen.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |      | IEC-Schutzklasse     |          |
|--------------------------|------|----------------------|----------|
| Portfolio                | Best | -                    |          |
| Betrieb und Elektrik     |      | Mechanik und Gehäuse |          |
| Eingangsspannung         | - V  | Gesamte Länge        | 1.230 mm |
| Netzfrequenz             | - Hz | Gesamte Breite       | 330 mm   |
|                          |      | Gesamte Höhe         | 155 mm   |

# Reinraumleuchten CR350B

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 155 x 330 x 1230 mm |
| Material                            | Stahl               |
| Schutzart (IP)                      | -                   |
| Schlagfestigkeit (IK)               | -                   |
| Zubehörfarbe                        | Weiß                |
| Winkel                              | -                   |
| Nettogewicht (Stück)                | 5,800 kg            |

## Genehmigung und Anwendung

|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Produktdaten                    |                    |
| Bestell-Produktname             | CR350Z SMB W30L120 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CR350Z SMB W30L120 |
| Gesamt-Produktcode              | 871869979754600    |
| Bestellcode                     | 79754600           |
| Material-Nr. (12NC)             | 912401483402       |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718699797546      |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                  |
| EAN Umverpackung                | 8718699797546      |

## Abmessungsskizzen

