



Cleanroom CR350B, Accessory, Staal, Wit

Klanten die accommodaties met hoge hygiënische eisen exploiteren, zoals ziekenhuizen, laboratoria en bepaalde productie-omgevingen zoals in de farmaceutische industrie of elektronicafabricage vereisen speciale, eenvoudig te reinigen, stofdichte IP 65-armaturen die voldoen aan alle verlichtingseisen en -normen. De hoge kleurweergave van de armatuur, in combinatie met geringe verblinding en een hoge lumen opbrengst bieden eersteklas optische prestaties die nodig zijn voor klinische ruimten in ziekenhuizen en andere ruimten waar het belangrijk is om kleuren van elkaar te onderscheiden, zoals in de grafische sector en kledingindustrie.

Algemene informatie

Waardeschaal	Best
--------------	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	1.230 mm
Totale breedte	330 mm
Totale hoogte	155 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	155 x 330 x 1230 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Wit
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	5,800 kg

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CR350Z SMB W30L120
Volledige productnaam	CR350Z SMB W30L120
Full EOC	871869979754600
Bestelcode	8718699797546
Materiaalnr. (12NC)	912401483402
Lokale code	8718699797546
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699797546
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699797546

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Maatschets

