

CR350Z SMB W30L120

912401483402



Cleanroom CR350B, Accessory, Stål, Vit

Vid drift av hygienisk anläggning är kraven som ställs på belysningen mycket höga och måste uppfylla strikta standarder; belysningen ska vara enkel att rengöra, dammfri, förseglad och vattentät – samtidigt som den ska ha enastående optiska prestanda. Philips CR350B Cleanroom-armaturer är utformade speciellt för lokaler där hygienen är kritisk, som sjukhus, laboratorier, operationsrum och undersökningsrum, samt för användning inom läkemedelsindustrin. Dessa energieffektiva och tillförlitliga lösningar för renrumsbelysning ger utmärkt ljuskvalitet som uppfyller de strängaste normerna samt bestämmelser som kräver särskilda IP65-armaturer som är enkla att rengöra och dammfria. Tack vare utmärkt ljuskvalitet och färgåtergivning minskar Cleanroom-armaturer även ansträngningen för ögonen. Det kan göra stor skillnad i branscher som renrumsproduktion, grafik- och textiltillverkning där högt ljusflöde och god avbländning är viktigt.

Allmän information

Värde

Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning

- V

Line Frequency - Hz

Skyddsklass IEC -

Mekanik och armaturhus

Total längd 1 230 mm

Total bredd 330 mm

Total höjd 155 mm

Mått (höjd x bredd x djup) 155 x 330 x 1230 mm

Material Stål

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan -

Tillbehörsfärg Vit

Vinkel -

Nettovikt (styck) 5,800 kg

Produktdata

Beställningsproduktnamn CR350Z SMB W30L120

Fullständigt produktnamn CR350Z SMB W30L120

Full EOC 871869979754600

Beskrivning av lokal kod 7023058

Beställningsnummer 912401483402

Materialnummer (12NC) 912401483402

Lokal kod 7023058

Räknare - antal per förpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8718699797546

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

EAN/UPC - Hölje 8718699797546

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

EU RoHS-kompatibel Ja

Måttskiss

