



TrueCircle Surface & Suspended

SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK

TrueCircle Surface & Suspended, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K

TrueCircle on toiminnallinen, pyöreä pinta-asennettava valaisin, jonka klassinen muotoilu sopii melkein mihin tahansa toimistotilaan. Se on moderni, huomaamaton pinta- tai ripustusasennettava valaisinperhe, joka tuottaa suoraa hajavaloa varmistaen, että tämä valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Tuoteperhevalikoimaan kuuluu 2 eri kokoa eri valovirralla ja optiikalla. Erityinen mikropriismaattinen optiikka luo miellyttävän, häikäsemättömän ja tasaisen valaistuksen, joka vastaa tämän päivän toimistovaatimuksia. Tämä uusi Philipsin pyöreä valaisin tarjoaa kestävän ratkaisun ja joustavan asennuksen, josta lopputuloksena on esimerkillinen valaistus ja korkea valon laatu.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaitte	EB [Elektroninen]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Tehokas
Huollettavuusluokka	Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaitte, ohjausyksiköt,

	ylijännitesuojalaitte, etukansi ja mekaaniset osat
Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Unclassified

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 000 lm
Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9)	<50
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	102 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °

TrueCircle Surface & Suspended

Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeila	120°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	22

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Vakiovalovirran keskimääräinen tehonkulutus	- W
Kytkeäsvirta	12,8 A
Kytkeäsaika	208 ms
Tehonkulutus	19,5 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	50
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjauksjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	-
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	-
Optiikan suojan materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Musta
Optiikan suojan pinnoite	Matte
Kokonaispituus	380 mm
Kokonaiskorkeus	115 mm
Kokonaishalkaisija	380 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	2,200 kg

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <lt;/>3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikäkunnan kohdalla	80 %
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöään mediaanissa (50 000 h)	0,1 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa* (50 000 h)	L80

Tuotetiedot


Tuotteen nimi	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK
Tuotteen nimi	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK
EOC-koodi	871869979801700
12NC-koodi	912401483441
12NC-koodi	912401483441
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699798017
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699798017

TrueCircle Surface & Suspended

Mittapiirros



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - null - 912401483441

