



Çıkış Tabelası

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Çıkış Tabelası, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

Bina sahipleri için güvenlik önemlidir ve bu nedenle uygun Acil Durum aydınlatmasının bulunması onlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Çıkış İşaretleri EM155C ve EM159C, Avrupa yönetmeliklerine tam uyumlu, bağımsız acil aydınlatma için kolay bir çözüm sunmaktadır. Lityum pil (LiFePO4), nikel bazlı ürünlere göre daha uzun kullanım ömrü, daha iyi deşarj davranışı, daha insan dostu bir şekilde üretilmesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi birçok avantaja sahiptir. İşaretler, gömme montaj seti ve süspansiyon seti aksesuar olarak mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü dış mekan	
Lamba ailesi kodu	-	Etkili projeksiyon alanı	3 m ²
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Çalıştırma ve Elektrik	
Tertibat dahildir	Evet	Giriş Voltajı	220-240 V
Işık kaynağı motoru türü	LED	Hat Frekansı	50 Hz
Garanti süresi	5 yıl	Başlangıç CLO güç tüketimi	4 W
Işık Teknik Ayrıntıları		Ortalama CLO güç tüketimi	4 W
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,01	Bitiş CLO güç tüketimi	4 W
Işık Akısı	85 lm	Kalkış Akımı	4 A
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Ani akım süresi	100 ms
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	32 lm/W	Güç Tüketimi	4 W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Güç Faktörü (Kesir)	0.4
Işık kaynağı rengi	6500	Bağlantı	2 kutuplu 3 itmeli konnektör
Optik sistem türü	-	Kablo	-
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	55°	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	201

Çıkış Tabelası

Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Kontrol arayüzü	Dahili (harici bağlantı yok)
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok
Yerleşik kontrol	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	UV açısından kararlı polikarbon kapak
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Montaj cihazı	-
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Reflektör Kaplaması	-
Toplam uzunluk	330 mm
Genel genişlik	186 mm
Genel yükseklik	30 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	30 x 186 x 330 mm
Parça rengi	Tüm parçalar renkli
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Optik kapak tipi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,610 kg

Acil Durumda Çalıştırma

Acil durum ışık akısı	85 lm
Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)	3 h
Acil durum pili şarj olurken ek maksimum güç tüketimi	4 W
Merkezi Acil Durum	Hayır
Acil durum aydınlatması	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Acil durum işlev testi yöntemi	Otomatik önceden programlanmış kendi kendine test
Acil durum aydınlatması çalışma modu	Sürekli

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	-
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-

Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
--------------------	---

Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	+5 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-5%
Başlangıç renk türü	0.33
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 35000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	10 %
Ortalama kullanım ömrü 75000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	25 %
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	50 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 35.000 saat	L95
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L95
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	L90

Sürdürülebilirlik Verileri

Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
Onarım sınıfı	D Sınıfı Onarım - Bu ürün onarılabılır şekilde tasarlanmamıştır.

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Tam ürün adı	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Tam ürün kodu	871869979899400
Sipariş kodu	79899400
Malzeme No. (12NC)	912401483514
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699798994
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718699799977

Çıkış Tabelası

Boyutlu çizim

