



Ausgangsbeschilderung

EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT

IP00 | Kein Schutz, IK00 | Kein Schutz

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO4) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Optiktyp im Außenbereich	
Lampenfamiliencode	-		-
Anzahl Betriebsgeräte	-	Betrieb und Elektrik	
Betriebsgerät inklusive	Nein	Netzfrequenz	- Hz
Typ des Lichtquellenmoduls	-	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei	- W
Garantiedauer	5 Jahre	Installation	
Lichttechnische Daten		Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichtstrom	0 lm	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der	- W
Ähnlichste Farbtemperatur	-	Lebensdauer	
Farbwiedergabeindex (CRI)	0	Elektrischer Anschluss	-
Farbe der Lichtquelle	-	Kabel	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-
		IEC-Schutzklasse	-


Ausgangsbeschilderung

Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	-
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	-
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Lichtregelung	-
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Polyäthylen
Reflektor-Material	-
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Grün
Montagevorrichtung	-
Form optische Abdeckung	-
Ausführung optische Abdeckung	-
Reflektoroberfläche	-
Gesamte Länge	314 mm
Gesamte Breite	158 mm
Gesamte Höhe	1 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1 x 158 x 314 mm
Farbe der Teile	Alle Bauteile farbig
Schutzart (IP)	IP00 [Kein Schutz]
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Standardaufneigung Aufsatzmontage	-
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Typ optische Abdeckung	-
Nettogewicht (Stück)	0.020 kg
Notfallbetrieb	
Notlichtstrom	0 lm
Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	-
Genehmigung und Anwendung	
Entflammbarkeitszeichen	-

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Photobiologische Risikospezifikation	0 m
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +45 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	-
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	0
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	-
Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Produktdaten	
Bestell-Produktname	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Gesamt-Produktcode	871869979901400
Bestellcode	79901400
Material-Nr. (12NC)	912401483516
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699799014
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8719514880030

Ausgangsbeschilderung

Abmessungsskizzen



EM155Z

