



Çıkış Tabelası

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Çıkış Tabelası, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

Bina sahipleri için güvenlik önemlidir ve bu nedenle uygun Acil Durum aydınlatmasının bulunması onlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Çıkış İşaretleri EM155C ve EM159C, Avrupa yönetmeliklerine tam uyumlu, bağımsız acil aydınlatma için kolay bir çözüm sunmaktadır. Lityum pil (LiFePO4), nikel bazlı ürünlere göre daha uzun kullanım ömrü, daha iyi deşarj davranışı, daha insan dostu bir şekilde üretilmesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi birçok avantaja sahiptir. İşaretler, gömme montaj seti ve süspansiyon seti aksesuar olarak mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Bakıma elverişlilik sınıfı	C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
Garanti süresi	5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
Işık Teknik Ayrıntıları	
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	34,8
Işık Akısı	23 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	22 lm/W

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	6500
Optik sistem türü	-
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	235°
Optik sistem türü dış mekan	-
Etkili projeksiyon alanı	1 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	3 W
Ortalama CLO güç tüketimi	3 W
Bitiş CLO güç tüketimi	3 W
Kalkış Akımı	4,39 A
Ani akım süresi	100 ms
Güç Tüketimi	3 W

Çıkış Tabelası

Güç Faktörü (Kesir)	0.35
Bağlantı	2 kutuplu 3 itmeli konnektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	228
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Kontrol arayüzü	Dahili (harici bağlantı yok)
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok
Yerleşik kontrol	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	UV açısından kararlı polikarbon kapak
Sabit malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Montaj cihazı	-
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Reflektör Kaplaması	-
Toplam uzunluk	313 mm
Genel genişlik	212 mm
Genel yükseklik	42 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	42 x 212 x 313 mm
Parça rengi	Tüm parçalar renkli
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Optik kapak tipi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,460 kg

Acil Durumda Çalıştırma

Acil durum ışık akısı	23 lm
Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)	3 h
Acil durum pili şarj olurken ek maksimum güç tüketimi	3 W
Merkezi Acil Durum	Hayır
Acil durum aydınlatması	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Acil durum işlev testi yöntemi	Otomatik önceden programlanmış kendi kendine test
Acil durum aydınlatması çalışma modu	Sürekli

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	-
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	+5 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-5%
Başlangıç renk türü	0.33
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 35000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	10 %
Ortalama kullanım ömrü 75000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	25 %
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	50 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 35.000 saat	L95
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L95
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	L90

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Tam ürün adı	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Tam ürün kodu	871869979904500
Sipariş kodu	79904500
Malzeme No. (12NC)	912401483519
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699799045
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514880016

Çıkış Tabelası

Boyutlu çizim

