

EM159Z WL/CM
RECESSED KIT

912401483523



IP00 | Ingen beskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	-
Driver inkluderet	Nej
Lyskildes motortype	-
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	0 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	0
Lyskildefarve	-
Armatur til lysstrålespredning	-
Optiktype til brug udendørs	-

Drift og el

Linjefrekvens	- Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Slut-CLO-strømforbrug	- W
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	-
Beskyttelsesklasse IEC	-
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	-
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Monteringsanordning	-
Optikafskærmning/objektivform	-
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	-
Samlet længde	350 mm
Samlet bredde	82 mm
Samlet højde	45 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	45 x 82 x 350 mm
Farve på dele	Alle dele farvet
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP00 [Ingen beskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04 [0,5 J, standard plus]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-

Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	-
Nettovægt (stykke)	0,164 kg

Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	0 lm
Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikation for fotobiologisk risiko	0 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	-
Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer	0

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Det fulde produktnavn	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Full EOC	871869979908300
Ordrekode	912401483523

Materialenr. (12NC)	912401483523
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699799083
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8719514880085

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-RECESSED-KIT-final.pdf	Download 

