



Utgang-skilt

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

IP00 | Ingen beskyttelse, IK04 | 0,5 J standard pluss

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	-
Driver inkludert	Nei
Light source engine type	-
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Lysytelse	0 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	0
Lyskildefarge	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Utendørs optikktype	-
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W

Average CLO power consumption	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	-
Surge Protection (Common/Differential)	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat

Utgang-skilt

Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	-
Total lengde	350 mm
Total bredde	82 mm
Total høyde	45 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	45 x 82 x 350 mm
Farge på deler	Alle deler farget
Ingress beskyttelseskode	IP00 [Ingen beskyttelse]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5 J standard pluss]
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	-
Nettvekt (stykk)	0,164 kg

Nøddrift

Nødløstlyselse	0 lm
Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0 m

I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	-
Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks	0

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - levetid* er 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - brukstid* 50 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - brukstid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median - levetid* er 100 000 timer	-

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Fullstendig produktnavn	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Full EOC	871869979908300
Bestillingskode	912401483523
Materialenr. (12NC)	912401483523
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699799083
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8719514880085

