



Udgangsskilt

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Gennemsnitligt CLO-strømförbrug | |
|-----------------------------------|------|--|---------------|
| Kode for lampeserie | - | Slut-CLO-strømförbrug | - W |
| Antal forkoblingsenheder | - | Tilslutning | - |
| Driver inkluderet | Nej | Kabel | - |
| Lyskildes motortype | - | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | - |
| Garantiperiode | 5 år | Beskyttelsesklasse IEC | - |
| Lysteknisk | | Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) | - |
| Lysstrøm | 0 lm | Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | - | Dæmpbar | Nej |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 0 | Driver/strømförnying/transformer | - |
| Lyskildefarve | - | Lysstyringssystem | - |
| Armatür til lysstrålespredning | - | Konstant lysudbytte | Nej |
| Optiktype til brug udendørs | - | Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant |
| Drift og el | | Indbygget lysstyringssystem | - |
| Linjefrekvens | - Hz | Mekanik og armaturhus | |
| Indledende CLO-strømförbrug | - W | Materiale for lampehus | Polykarbonat |

Udgangsskilt

| | |
|--|-----------------------------|
| Reflektormateriale | - |
| Optikmateriale | - |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | - |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid RAL 9003 |
| Monteringsanordning | - |
| Optikafskærmning/objektivform | - |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Reflektorfinish | - |
| Samlet længde | 309 mm |
| Samlet bredde | 40 mm |
| Samlet højde | 18 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 18 x 40 x 309 mm |
| Farve på dele | Alle dele farvet |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK04 [0,5 J, standard plus] |
| Standardhældningsvinkel, stolpetop | - |
| Standardhældningsvinkel, sidemontering | - |
| Optikafskærmningstype | - |
| Nettovægt (stykke) | 0,170 kg |

Nøddrift

| | |
|----------------------------|------|
| Nødbelysningsstrøm | 0 lm |
| Centraliseret nødbelysning | Ja |
| Nødbelysning | - |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|--|---|
| Mærke for brændbarhed | - |
| CE-mærke | Ja |
| ENEC-mærke | - |
| Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Specifikation for fotobiologisk risiko | 0 m |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Omgivelsestemperaturområde | +5 til +45 °C |
|----------------------------|---------------|

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-------|
| Lysstrømtolerance | +/-5% |
| Indledende kromaticitet | - |
| Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer | 0 |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|---|
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer | - |

Bæredygtighedsdata

| | |
|------------------------------|--------------|
| Bæredygtighedsklassificering | Unclassified |
|------------------------------|--------------|

Produktdata

| | |
|--|-----------------------------|
| Ordreproduktnavn | EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT |
| Det fulde produktnavn | EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT |
| Full EOC | 871869979909000 |
| Ordrekode | 912401483524 |
| Materialenr. (12NC) | 912401483524 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8718699799090 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 50 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514880092 |

