

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

912401483524



IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO₄) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

Allgemeine Informationen

Lampenfamiliencode	-
Anzahl Betriebsgeräte	-
Betriebsgerät inklusive	Nein
Typ des Lichtquellenmoduls	-
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	0 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	0
Farbe der Lichtquelle	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-
Optiktyp im Außenbereich	-

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Durchschnittlicher CLO- Stromverbrauch	- W
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer	- W
Elektrischer Anschluss	-
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-
IEC-Schutzklasse	-
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	-

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	-
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Lichtregelung	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	-
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9003
Montagevorrichtung	-
Form optische Abdeckung	-
Ausführung optische Abdeckung	-
Reflektoroberfläche	-
Gesamte Länge	309 mm
Gesamte Breite	40 mm
Gesamte Höhe	18 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	18 x 40 x 309 mm
Farbe der Teile	Alle Bauteile farbig
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]

Schlagfestigkeit (IK)	IK04 [0,5 J Standard plus]
Standardaufneigung Aufsatzmontage	-
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Typ optische Abdeckung	-
Nettogewicht (Stück)	0,170 kg

Notfallbetrieb

Notlichtstrom	0 lm
Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	-

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Photobiologische Risikospezifikation	0 m
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	+5 bis +45 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	-
Init. Farbwiedergabeindextoleranz	0

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.	-
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	-

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Gesamt-Produktcode	871869979909000
Bestellcode	8718699799090
Material-Nr. (12NC)	912401483524
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699799090
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8719514880092

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-SUSPENSION-KIT-final.pdf	Herunterladen 

