



Poistumistieopaste

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus

Turvavalaistus on olennainen osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Alkuperäinen vakiovalovirran tehonkulutus (järjestelmän teho)	
Lampputuoteperheen koodi	-	Vakiovalovirran keskimääräinen tehonkulutus	- W
Liitäntälaitteiden lukumäärä	-	Vakiovalovirran tehonkulutus käyttöiän lopussa	- W
Liitäntälaitteiden sisältyminen toimitukseen	Ei	Liitäntä	-
Valonlähdemoduulin tyyppi	-	Kaapeli	-
Takuuaika	5 vuotta	Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	-
Valaistuksen tekniset tiedot		Suojausluokka IEC	-
Valovirta	0 lm	Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	-
Väriämpötila (nim.)	-	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Värintoistoindeksi (CRI)	0	Himmennettävä	Ei
Valonlähteen väri	-	Liitäntälaitte	-
Valaisimen valokeila	-	Ohjaustapa	-
Optiikka (ulkovalaistus)	-	Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Käyttö- ja sähkö tiedot		Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Verkkotaajuus	- Hz		

Poistumistieopaste

Integroitu ohjaus	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Kiinnityslaitte	-
Optiikan suojan muoto	-
Optiikan suojan pinnoite	-
Heijastimen pinnoite	-
Kokonaispituus	309 mm
Kokonaisleveys	40 mm
Kokonaiskorkeus	18 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	18 x 40 x 309 mm
Osien väri	Kaikki osat värjätty
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK04 [0.5 J standard plus]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	-
Nettopaino	0,170 kg
Hätätiläkäyttö	
Turvavalaistuksen valovirta	0 lm
Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	-
Merkinnät ja luokitukset	
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Fotobiologinen riski	0 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	-
Värintoistoindeksin toleranssi alussa	0

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (35 000 h)	-
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	-
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (75 000 h)	-
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	-

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Tuoteversion nimi	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
EOC-koodi	871869979909000
Sähkönumero	7130006
12NC-koodi	912401483524
12NC-koodi	912401483524
Sähkönumero	7130006
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699799090
Tuotepakkausten määrä laatikossa	50
Laatikon EAN-koodi	8719514880092

