

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

912401483524



IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO₄) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Generell informasjon

Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	-
Driver inkludert	Nei
Light source engine type	-
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	0 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	0
Lyskildefarge	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Utendørs optikktype	-

Drift og elektronikk

Line Frequency	- Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	-
Surge Protection (Common/Differential)	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	-
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	-
Total lengde	309 mm
Total bredde	40 mm
Total høyde	18 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	18 x 40 x 309 mm
Farge på deler	Alle deler farget
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5] standard pluss]
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Type optisk deksel	-
Nettovekt (stykk)	0,170 kg

Nøddrift

Nødlysytelse	0 lm
Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	-
Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks	0

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	-

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Fullstendig produktnavn	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Bestillingskode	912401483524

Materialenr. (12NC)	912401483524
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699799090
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8719514880092

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-SUSPENSION-KIT-final.pdf	Last ned 

