



Semn de ieșire

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Semnele de ieșire EM155C și EM159C oferă o soluție ușoară pentru iluminatul de urgență autonom, în deplină conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are numeroase avantaje spre deosebire de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată mai lungă de viață și un comportament mai bun la descărcare, este produsă într-un mod mai economic și poate fi reciclată. Simbolurile, kitul pentru montare încastrată, precum și kitul de suspensie sunt disponibile ca accesorii.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	-
Număr de unități de echipament	-
Balast inclus	Nu
Tip motor sursă de lumină	-
Perioadă de garanție	5 ani
Date tehnice lumină	
Flux luminos	0 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	0
Culoare sursă de lumină	-
Lăme fascicul de lumină corp de iluminat	-
Tip optic exterior	-

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	- Hz
Consum inițial de energie CLO	- W
Consum mediu de energie CLO	- W
Consum de curent CLO final	- W
Conexiune	-
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	-
Clasă de protecție IEC	-
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	-
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	-

Semn de ieșire

Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Comandă încorporată	-

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	-
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb RAL 9003
Dispozitiv de montare	-
Capac optic/formă lentilă	-
Finisaj capac optic/finisaj	-
Finisaj reflector	-
Lungime totală	309 mm
Lățime totală	40 mm
Înălțime totală	18 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	18 x 40 x 309 mm
Culoare piese	Toate piesele colorate
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK04 [0,5 J standard plus]
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Tip capac optic/lentilă	-
Greutate netă (bucată)	0,170 kg

Funcționare de urgență

Flux de urgență	0 lm
Central de urgență	Da
Iluminat de urgență	-

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da

Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificație privind riscul fotobiologic	0 m
În conformitate cu RoHS	Da
Interval temperatură ambiantă	De la +5 până la +45 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-5%
Cromatică inițială	-
Inițială Toleranță indicelui de redare a culorilor	0

Performanță în timp (conformitate IEC)

Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 35.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 50.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 75.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 100.000 h	

Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
-------------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Numele complet al produsului	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Cod de comandă	79909000
Număr material (12NC)	912401483524
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699799090
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
EAN/UPC – Cutie	8719514880092

