



Semn de ieșire

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Semnele de ieșire EM155C și EM159C oferă o soluție ușoară pentru iluminatul de urgență autonom, în deplină conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are numeroase avantaje spre deosebire de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată mai lungă de viață și un comportament mai bun la descărcare, este produsă într-un mod mai economic și poate fi reciclată. Simbolurile, kitul pentru montare încastrată, precum și kitul de suspensie sunt disponibile ca accesorii.

Catalog de date

Informații generale		Tip optic exterior	
Cod familie lămpi	-		-
Număr de unități de echipament	-	Funcționare și sistem electric	
Balast inclus	Nu	Frecvență la linie	- Hz
Tip motor sursă de lumină	-	Consum inițial de energie CLO	- W
Perioadă de garanție	5 ani	Consum mediu de energie CLO	- W
Scor de sustenabilitate	Unclassified	Consum de curent CLO final	- W
Date tehnice lumină		Conexiune	-
Flux luminos	0 lm	Cablu	-
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	0	Clasă de protecție IEC	-
Culoare sursă de lumină	-	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	-
Lățimea fascicul de lumină corp de iluminat	-		

Semn de ieșire

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	-
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Comandă încorporată	-

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	-
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb RAL 9003
Dispozitiv de montare	-
Capac optic/formă lentilă	-
Finisaj capac optic/finisaj	-
Finisaj reflector	-
Lungime totală	309 mm
Lățime totală	40 mm
Înălțime totală	18 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	18 x 40 x 309 mm
Culoare piese	Toate piesele colorate
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK04 [0,5 J standard plus]
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Tip capac optic/lentilă	-
Greutate netă (bucată)	0,170 kg

Funcționare de urgență	
Flux de urgență	0 lm
Central de urgență	Da
Iluminat de urgență	-

Aprobare și aplicație	
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificație privind riscul fotobiologic	0 m
În conformitate cu RoHS	Da
Interval temperatură ambientală	De la +5 până la +45 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-5%
Cromatică inițială	-
Inițială Toleranță a indicelui de redare a culorilor	0

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 35.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 50.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 75.000 h	
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1)	-
la durată medie de viață utilă* 100.000 h	

Date despre produs	
Nume comandă produs	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Numele complet al produsului	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Cod de comandă	79909000
Număr material (12NC)	912401483524
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699799090
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
EAN/UPC – Cutie	8719514880092

