

EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

912401483524



IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödutgångsskyltarna EM155C och EM159C är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Alternativa tillbehör för symboler, infällt samt upphängt montage.

Allmän information

Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	-
Driftdon ingår	Nej
Typ av ljuskälla	-
Garantitid	5 år

Ljusteknik

Ljusflöde	0 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Färgåtergivningindex	0
Ljuskällans färg	-
Armaturens ljusfördelning	-
Optiktyp utomhus	-

Drift och elektricitet

Line Frequency	- Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Slutlig CLO-energiförbrukning	- W
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	-
Skyddsklass IEC	-
Surge Protection (Common/Differential)	-

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	-
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Monteringsenhet	-
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-
Reflektorns ytbehandling	-
Total längd	309 mm
Total bredd	40 mm
Total höjd	18 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	18 x 40 x 309 mm
Färg på delar	Alla delar färgade
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5] standard plus]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-

Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	-
Nettovikt (styck)	0,170 kg

Nöddrift

Nödljusflöde	0 lm
Central nödbelysning	Ja
Nödbelysning	-

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisk riskspecifikation	0 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
Initial kromaticitet	-
Init. Tolerans för färgåtergivningsindex	0

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 35 000 timmar	-
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	-
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd* 75000 timmar	-
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	-

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Fullständigt produktnamn	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Beställningsnummer	912401483524

Materialnummer (12NC)	912401483524
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699799090
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8719514880092

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-SUSPENSION-KIT-final.pdf	Ladda ner 

