



# Nödbelysningsutrustning

## EM300V ELB\_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

Nödbelysningsutrustning, Accessory

Philips nödbelysningsutrustning gör det enkelt att omvandla allmänbelysning till nödbelysning på plats. Det finns två paket: ett för linjära armaturer, som industriarmaturer och lysrörsrännor, och ett för infällda armaturer, som paneler och downlights. Varje paket innehåller ett LED-drivdon för nödsituationer och ett LifePO4-batteri (litiumjärnfosfat). Vid en nödsituation växlar armaturerna till batteriläge och ger nödbelysning i tre timmar. Modulerna är enkla att installera och har en LED-indikator samt alternativ för självtest (ELP) eller manuellt test (ELB). Batterifacket är lätt att öppna för snabba batteribyten. Philips nödbelysningsutrustning kan läggas till många armaturer, vilket gör det möjligt att uppgradera till nödbelysning även efter installation. Beställ bara rätt paket för dina armaturer och aktivera nödbelysningsfunktionen vid behov.

### Produktdata

#### Allmän information

Värde	Värde
-------	-------

#### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	3 W
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

#### Mekanik och armaturhus

Total längd	185 mm
-------------	--------

Total bredd	71 mm
Total höjd	32 mm
Total diameter	185 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	32 x 71 x 185 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,260 kg

## Nödbelysningsutrustning

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB
Fullständigt produktnamn	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

Full EOC	871869979985400
Beställningsnummer	912401483602
Materialnummer (12NC)	912401483602
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699799854
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699799854

