

Tændingsenheder for damplamper

SI 51 220-240V 50/60Hz

HID-tændere til seriesystemer


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Temperatur	
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	SNI-85
Nettovægt (stykke)	0,040 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

CE-mærke	Nej
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 75 °C
Produktdata	
Ordreproduktnavn	SI 51 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	SI 51 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091553530
Beskrivelse af lokal kode	2049018051
Ordrekode	913619519966
Materialenr. (12NC)	913619519966
Lokal ordrekode	2049018051
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500915535
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	48
EAN/UPC – kasse	8711500908353

Tændingsenheder for damplamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

