

HID gyújtók soros rendszerekhez

SI 51 220-240V 50/60HZ

HID gyújtóelektródok soros rendszerekhez


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	SNI-85
Nettó tömeg (darab)	0,040 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány

CE jelölés	Nem
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 75 °C között
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SI 51 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	SI 51 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091553530
Rendelési kód	91553530
Cikkszám (12NC)	913619519966
Helyi kód	SI51
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500915535
Számláló – csomag külső dobozonként	48
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500908353

HID gyűjtők soros rendszerekhez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

