



HID Εκκινητές

SND 57 220-240V 50/60HZ

Αναφλεκτήρες HID για σειριακά συστήματα


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	SNI-85
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,050 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC

Σήμανση CE	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +85 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγείας προϊόντος	SND 57 220-240V 50/60HZ
Πλήρες όνομα προϊόντος	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SND57
Κωδικός παραγωγείας	93066830
Αρ. υλικού (12NC)	913700184966
Τοπικός κωδικός	SND57
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500930668
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	48
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500930675

HID Εκκινητές

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

