



HID gyújtók soros rendszerekhez

SND 57 220-240V 50/60HZ

HID gyújtóelektródok soros rendszerekhez


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	90 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	SNI-85
Nettó tömeg (darab)	0,050 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány

CE jelölés	Nem
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 85 °C között
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SND 57 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	SND 57 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150093066830
Rendelési kód	93066830
Cikkszám (12NC)	913700184966
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500930668
Számláló – csomag külső dobozonként	48
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500930675

HID gyűjtők soros rendszerekhez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

