



HID ignitors for series systems

SND 57 220-240V 50/60HZ

Mecanismos de ignição HID para sistemas em série


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Temperatura	
T-máxima na caixa (Máx.)	90 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	SNI-85
Peso líquido (Peça)	0,050 kg
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 85 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SND 57 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	SND 57 220-240V 50/60HZ
Código do produto completo	871150093066830
Código de encomenda	93066830
N.º material (12NC)	913700184966
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500930668
Numerador – Embalagens por caixa exterior	48
EAN/UPC - Caso	8711500930675

HID ignitors for series systems

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

