



# HID zapaľovače pre sériové systémy

## SND 57 220-240V 50/60HZ

Zapaľovače HID pre sériové systémy


### Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Káble	
Typ konektora	Skrutka
Teplota	
Maximálna teplota krytu (max.)	90 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	SNI-85
Čistá hmotnosť (kus)	0,050 kg
Schválenie a použitie	
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát ENEC

Značka CE	Nie
Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až +85 °C
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	SND 57 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	SND 57 220-240V 50/60HZ
Úplný kód produktu	871150093066830
Objednávkový kód	93066830
Č. materiálu (12NC)	913700184966
Miestny objednávkový kód	SND57
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500930668
Čitateľ – počet balení v krabici	48
EAN/UPC – balenie	8711500930675

## HID zapalovače pre sériové systémy

### Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

