



HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Indkapslede forkoblinger til brug sammen med lyskilder af typen SON (T) (Plus), HPL, HPI og MH med et nominelt wattforbrug på 1.000 W og derover


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 V (standard) eller 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	9,000 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Det fulde produkt navn	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Full EOC	871150006237600
Beskrivelse af lokal kode	2049012798
Ordrekode	913700217303
Materialenr. (12NC)	913700217303
Lokal ordrekode	2049012798
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500996657
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500062376

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

