



HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Indkapslede forkoblinger til brug sammen med lyskilder af typen SON (T) (Plus), HPL, HPI og MH med et nominelt wattforbrug på 1.000 W og derover


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 V (standard) eller 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz
Ledningsføring	
Stiktype	Skrue
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	12,700 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Det fulde produkt navn	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Full EOC	871150006236900
Beskrivelse af lokal kode	2049013645
Ordrekode	913700217503
Materialenr. (12NC)	913700217503
Lokal ordrekode	2049013645
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500996640
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500062369

HID-HighPower til MH-, HPI-, HPL- og SON-lamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

