



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Obudowane stateczniki do zastosowania w lampach SON (T) (PLUS), HPL, HPI i MH o mocy nominalnej 1000 W i więcej

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	380 do 415 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	17,000 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Pełna nazwa produktu	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Full EOC	871150006384700
Kod zamówienia	06384700
Materiał Nr (12NC)	913700217903
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500996664
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500063847

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

